

RESPIRADOR SILICONA ATX 500 CLIP-SONIC

TALLAS

S - M - L

Respirador reutilizable de medio rostro, fabricado en Silicona de alta suavidad y muy flexible que reduce la tensión en el área de la nariz y una cómoda presión sobre el rostro.

DESCRIPCIÓN

- Cuenta con un diafragma parlante para una comunicación más fluida.
- Botón de prueba de sello, si se mantiene correctamente en el rostro permite al trabajador asegurarlo en cualquier momento.
- Posee bandas de polietileno de alta resistencia y sistema de ajuste deslizante (Drop Down) que permite que el respirador en uso, sin necesidad de sacarse el respirador, al soltar las sujeciones inferiores.
- Diseñado con válvulas de exhalación e inhalación grandes que mejoran la respiración, la bayoneta para el sello de filtros permite que el cuerpo del filtro facilite la visibilidad, el uso de máscaras y una mejor distribución del peso.
- El soporte a la cabeza posee un cintillo con 3 posiciones en el diámetro que permite ajustar de manera correcta dependiendo el tamaño de la cabeza.

APLICACIONES

- El uso del Respirador en conjunto con las unidades filtrantes permite la protección contra la inhalación de Partículas, Gases, Vapores o Mixtos, dependiendo de los filtros seleccionados y de la exposición.

CERTIFICACIONES

- Estándar y especificaciones EN140:1998, en lo dispuesto en el reglamento (EU) 2016/425 Certificado N°: CE-PC-20220614-01-01-9A

ADVERTENCIAS

- Lea y comprenda las instrucciones de uso que se encuentran al interior del envase.
- Los Respiradores se deben almacenar en un ambiente libre de contaminantes a temperatura y humedad normal. (T° Rango -20°C hasta +40°C Humedad Relativa <80%RH) libre de contaminantes a temperatura y humedad normal. (T° Rango -20°C a +40°C Humedad Relativa <80%RH).
- Las Garantías no cubrirán ninguna pérdida, accidente, daño directo o indirecto que se derive del uso in-correcto de este producto.
- Antes de utilizarse, asegúrese de que la protección es apropiada a las labores que va realizar.



MÁSCARA DE SILICONA



SEGURIDAD & COMODIDAD

PRESENTACIÓN

- Cada respirador viene en bolsa individual con cierre hermético (Tipo Ziploc).
- Unidad de Venta: Unidad
- Packing: Caja 20 Unidades



BOTÓN DE PRUEBA DE SELLO



RESPIRADOR SILICONA ATX 500 CLIP-SONIC



1
Remover los filtros, la tapa y las válvulas.



2
Sumerja la máscara en agua tibia, que no exceda los 49°C y lave con jabón neutro. Cepille suavemente hasta que esté limpia.



3
Lave con agua tibia y jabón neutro. Deje secar al aire en un ambiente libre de contaminación.



4
Cuando no se usen, las mascarillas deben almacenarse en un área alejada de la contaminación.